

Garant**Súprava plochých záhlbníkov 6dielna v kazete, Typ: DF****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	156420 DF
GTIN	4045197087973
Trieda položky	11M

Popis**Prevedenie:**

Pozostáva z najbežnejších záhlbníkov **na skrutky M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10**. Plochý záhlbník 156020 **DF** = priechodný otvor stupen kvality **presný**

Obsah:

Záhlbník Ø×Stopka Ø: 1 ks Vel. 6,5×3,2; 8×4,3;
10×5,3; 11×6,4; 15×8,4; 18×10,5

Technický opis

Typ	DF
Počet rezných hrán Z	3
Uhol špičky	180 Stupeň
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 373

Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Druh produktu	Plochý záhlbník

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	33	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	28	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	27	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	27	P
mokrý maximum	vhodný		

Príslušenstvo

Plochý záhlbník DIN pre priechodné otvory Ø záhlbníka D1 x Ø čapu D2 11X6,4	156020 11X6,4
Plochý záhlbník DIN pre priechodné otvory Ø záhlbníka D1 x Ø čapu D2 6,5X3,2	156020 6,5X3,2
Plochý záhlbník DIN pre priechodné otvory Ø záhlbníka D1 x Ø čapu D2 10X5,3	156020 10X5,3
Plochý záhlbník DIN pre priechodné otvory Ø záhlbníka D1 x Ø čapu D2 15X8,4	156020 15X8,4
Plochý záhlbník DIN pre priechodné otvory Ø záhlbníka D1 x Ø čapu D2 8X4,3	156020 8X4,3
Plochý záhlbník DIN pre priechodné otvory Ø záhlbníka D1 x Ø čapu D2 18X10,5	156020 18X10,5