

**Vyvrátavacia tyč na sústruženie zápichov, ľavé, Stopka Ø DS: 32mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	278024 32
GTIN	4062406381684
Trieda položky	22B

Popis**Prevedenie:**

Všetky veľkosti s len jedným lôžkom doštičiek pre dve šírky upichnutia (3 mm a 4 mm). Pre upichovacie doštičky č. 278029 – 278036.

Technický opis

Skrutka	279816 7 (SW5; 5 Nm)
Dĺžka výčnelku L_1 zapustený držiak	60 mm
Šírka zápichu w	3; 4 mm
Celková dĺžka L	250 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	30 mm
Odsadenie stredu L_3	14,5 mm
t_{max} Vnútorne spracovanie	5 mm
Ø stopky D_s	32 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Vyvrátavacia tyč

