

**Vyvrátavacia tyč na sústruženie zápichov, ľavé, Stopka Ø DS: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	278024 20
GTIN	4062406381660
Trieda položky	22B

Popis**Prevedenie:**

Všetky veľkosti s len jedným lôžkom doštičiek pre dve šírky upichnutia (3 mm a 4 mm). Pre upichovacie doštičky č. 278029 – 278036.

Technický opis

Šírka zápichu w	3; 4 mm
Odsadenie stredu L ₃	8 mm
t _{max} Vnútorne spracovanie	5 mm
Skrutka	279816 5 (TX20; 5 Nm)
Dĺžka výčnelku L ₁ zapustený držiak	30 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	16,5 mm
Ø stopky D _s	20 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Vyvrátavacia tyč

