



Zapichovacia/vplichovacia a upichovacia doštička neutrálna, HBG25, Šírka zápichu w: 3mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	278029 3
GTIN	4062406381790
Trieda položky	22D

Popis

Vhodné pre:

Držiak č. 278005 a 278015 - 278056.

Technický opis

Uhlový Polomer	0,3 mm
Posuv f	0,07 - 0,2 mm/ot,
Šírka zápichu w	3 mm
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Tolerancia Šírka zápichu w	$\pm 0,04$ mm
Hlavné použitie	P
Ďalšie použitie	M
Podmienka rezu	kontinuálne

Typ	HBG25
Počet výmien/rezných hrán	1
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	130	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	120	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	100	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	100	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	80	M
GG(G)	vhodný	140	K
Uni	vhodný		
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		