

**HOLEX****Zapichovacia/vplichovacia a upichovacia doštička Plný rádius, HBG25, Šírka zápichu w: 4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	278036 4
GTIN	4062406381820
Trieda položky	22D

**Popis****Vhodné pre:**

Držiak č. 278005 a 278015 - 278056.

**Technický opis**

Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Posuv f	0,1 - 0,26 mm/ot,
Šírka zápichu w	4 mm
Tolerancia Šírka zápichu w	±0,04 mm
Hlavné použitie	P
Ďalšie použitie	M
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HBG25

Počet výmien/rezných hrán	1
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	80	M
GG(G)	vhodný	140	K
Uni	vhodný		
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		