

HOLEX**Skľučovadlo s radiálnym blokovaním Kovové vyhotovenie, Typ: 13-1/2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	342208 13-1/2
GTIN	4062406381691
Trieda položky	32W

Popis**Prevedenie:**

- **Bezklúčové skľučovadlo so samočinným radiálnym zablokovaním. Nie je potrebné žiadne prídavné zablokovanie (najmä pri príklepovom vŕtaní).**
 - **Veľmi ergonomická, používateľsky prívetivá pomôcka so šesťhranným kľúčom.**
 - **Dobrá presnosť vystredeného behu.**
 - **Prevŕtané vyhotovenie pre pravotočivý a ľavotočivý chod (závit M5 alebo M6).**
- Špeciálne upínacie fazety pre nižšiu mieru opotrebovania.

Technický opis

Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave	71,2 mm
Vonkajší Ø	42 mm
Upínač	1/2-20 palec
maximálny výkon stroja	1100 W
Rozsah upínania	1,5 - 13 mm
Dĺžka vŕtacej hlavy v otvorenom stave	64,5 mm
Typ	13-1/2
Radiálne zablokovanie	áno

Druh produktu

Výtacie skľučovadlo bez použitia kľúča