

**Strojný pílový list pre Kasto, bimetal, Dĺžka L / zuby na palec: 450/4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	171250 450/4
GTIN	7311518114121
Trieda položky	16D

**Popis****Prevedenie:**

**BAHCO Bi-Metal** – ozubená lišta z HSS je privarená k pružnému telu listu zo špeciálnej ocele pomocou elektrónového lúča v hlbokom vákuu. Vďaka tomu disponujú tieto pílové listy **obrovskou pružnosťou** pri extrémnej tvrdosti na hrotoch zubov a sú mimoriadne **odolné proti zlomeniu aj pri veľkých posuvoch**.

**Upozornenie:**

**Špeciálne na stroje Kasto** (upínacie otvory od 38 mm šírky listu posunuté mimo stred).

**Dôležité:** Je nevyhnutné dodržiavať návod na použitie priložený k pílovým listom.

**Technický opis**

Dĺžka L	450 mm
Ø napínacieho otvoru	8,5 mm
Zubov na palec	4
Hrúbka	2 mm
Šírka	38 mm
Ozubenie	normálne
Rezný materiál	bimetal
Druh produktu	Pílový list stroja

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
--	--------------	----------------------	----------------

Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Uni	vhodný
mokrú maximum	vhodný