



## Pneumatická pásová brúska Dynafile®, Typ: 15006



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079551 15006
GTIN	616026150065
Trieda položky	03R

### Popis

#### Prevedenie:

Mnohostranne použiteľné zariadenia s **nastaviteľným vedením brúsneho pásu, presným priamym chodom** a vymeniteľným **kontaktným ramenom** pre spracovanie kontaktným kolieskom alebo prítlačnou plochou. Kompozitný kryt brúsneho pásu umožňuje **rýchlu a jednoduchú výmenu brúsneho pásu**. **Chladienie brúsneho pásu** odvádzaním vzduchu predlžuje životnosť brúsnych pásov. Nastaviteľná rukoväť. **Súprava Mini-Dynafile®II**, praktická brúska v kompaktnej a flexibilnej ľahkej konštrukcii. Nastaviteľná brúsna hlava. Ideálna na prácu v stiesnených priestoroch. Rozmery brúsneho pásu 3 – 4, 6, 13 × 305 mm.

#### Použitie:

Na brúsenie, odihľovanie, prekryvanie, dokončovanie a leštenie, ideálne aj na flexibilné obrábanie ťažko dostupných miest.

#### Rozsah balenia:

Vrátane potrebných mazníc. **Mini-Dynafile®II**, 3 kontaktné ramená, súprava brúsnych pásov, prepravný kufrík.

#### Upozornenie:

Ďalšie vyhotovenia kontaktných ramien pre Dynafile® od č. 079559 je možné dodať na požiadanie alebo sú dostupné v našom online obchode.

### Technický opis

Hmotnosť	0,8 kg
Modelový rad	Mini- Dynafile II
Pracovná hlučnosť	81 dB(A)
Šírka pásu	3–4; 6; 13; mm

Dĺžka pásu	305 mm
Výstupný výkon	295 W
maximálne otáčky	25000 min <sup>-1</sup>
maximálna potreba vzduchu	564 l/min
Označenie výrobcu	Súprava Mini-Dynafile II
maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
Pripojovací závit	NPT
Balenie	Pepravný kufrík
Druh produktu	Pásová brúska

## Príslušenstvo

Kontaktné rameno pre Mini-Dynafile® II Typ 15026	079562 15026
Kontaktné rameno pre Mini-Dynafile® II Typ 15030	079562 15030
Kontaktné rameno pre Mini-Dynafile® II Typ 15028	079562 15028