

Garant**Držiak doštičiek Heavy-Duty pre radiálny zápich, pravé, Šírka zápichu w: 5/6mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	274118 5/6
GTIN	4062406384425
Trieda položky	21U

Popis

Prevedenie:

Pre rezné doštičky č. 275021 – 275048.

Použitie:

V spojení s upínacím držiakom č. 274004 alebo alternatívne s adaptérom č. 274003 a vhodným základným držiakom pre upichovacie planžety.

Pozor!:

Bez montážnych skrutiek (sú súčasťou dodávky držiakov). Montážny kľúč č. 279940 je potrebné objednať samostatne.

Technický opis

maximálna hĺbka vpichu t_{max}	40 mm
Šírka zápichu w	5; 6 mm
Celková dĺžka L	122 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Systémový kľúč	áno
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Upichovacia planžeta

