

**Garant****Držiak doštičiek Heavy-Duty pre radiálny zápich, ľavé, Šírka zápichu w:  
5/6mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	274120 5/6
GTIN	4062406384449
Trieda položky	21U

## Popis

**Prevedenie:**

Pre rezné doštičky č. 275021 – 275048.

**Použitie:**

V spojení s upínacím držiakom č. 274004 alebo alternatívne s adaptérom č. 274003 a vhodným základným držiakom pre upichovacie planžety.

**Pozor!:**

Bez montážnych skrutiek (sú súčasťou dodávky držiakov). Montážny kľúč č. 279940 je potrebné objednať samostatne.

## Technický opis

Šírka zápichu w	5; 6 mm
maximálna hĺbka vpichu $t_{max}$	40 mm
Celková dĺžka L	122 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Systémový kľúč	áno
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Upichovacia planžeta

