

**Strojný tvárniaci závitník bez mazacích drážok HSS-E 6GX, TiAlN, M: M2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	139142 M2
GTIN	4045197446626
Trieda položky	12H

Popis**Prevedenie:****DIN 2174** (\approx **DIN 371** \leq M10; \approx **DIN 376** \geq M12).**Trieda tolerancie:** ISO 3X/6GX = **naddimenzovanie 0,02 – 0,04 mm.****Použitie:**Pre obrobky, ktoré sú opatrené **galvanickou ochrannou vrstvou** alebo sa mierne zmršťujú v dôsledku kalenia.**Technický opis**

Ø závit	2 mm
Stúpanie závitov	0,4 mm
Počet napínacích drážok	3
Počet rezných hrán Z	3
Ø stopky D _s	2,8 mm
Ø stopka štvorhranu	2,1 mm
Celková dĺžka L	45 mm
Ø otvoru pod závit Referenčná hodnota	1,85 mm
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Hĺbka závit	3 mm
Veľkosť závit	M2
Povrchová úprava	TiAlN

Druh závitů	M
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 2174
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 1,5xD pri slepom otvore
Použitie pri type otvoru	až 1,5xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Tvarovací závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	23	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	23	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	22	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	22	P
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	11	M
CuZn	podmienene vhodný	12	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		