

Garant**Plochý záhlbník bez čapov, Záhlbník Ø DC: 36mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	156520 36
GTIN	4045197088086
Trieda položky	11M

Popis**Prevedenie:**

Záhlbník so špirálovým drážkovaním s čelným otvorom na upínanie rôznych vodiacich čapov. Upevnenie čapu pomocou skrutky v záhlbníku.

Použitie:

Vymeniteľné vodiace čapy umožňujú použiť **jeden** záhlbník na **niekoľko** predvrtaných otvorov rôznych veľkostí.

Upozornenie:

Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. **343000-343530**.

Rozmery sa vzťahujú na skrutky DIN 912, 6912, 7984 a ISO 1207. ale s vhodným vodiacim čapom možno záhlbník použiť aj na iné veľkosti skrutiek alebo na stupňovité zahlbovanie.

Technický opis

Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,2 mm/ot,
pre veľkosť skrutiek	M22
Ø zahĺbenia	36 mm
Ø otvoru a	10 mm
Morseho kužeľ MK	3
Celková dĺžka L	190 mm
Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 375
Stopka	Morse kužeľ

Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Plochý záhlbník

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	33	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	28	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	27	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	27	P
mokrý maximum	vhodný		