



## Strojný pílový list, Ko-Bi3, Dĺžka L / zuby na palec: 300/10



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	171550 300/10
GTIN	4045197345851
Trieda položky	16E

### Popis

#### Prevedenie:

**KOMET Bi-Metall** – Hroty zubov z HSS-M3 a chrbát listu z pružinovej ocele. Na vysoký rezný výkon a posuv. Odolnosť voči zlomu pre najvyššiu bezpečnosť na pracovisku.

#### Upozornenie:

**Pílové listy HSS KOMET:** Na vyžiadanie sú v krátkom čase k dispozícii aj iné vyhotovenia, ako napríklad VP 7 (uhol čela 7°, variabilné ozubenie) a P 13 (uhol čela 13° – najmä na nehrdzavejúce ocele).

### Technický opis

Zubov na palec	10
Hrúbka	1,25 mm
Dĺžka L	300 mm
Šírka	25 mm
Ø napínacieho otvoru	8,5 mm
Ozubenie	normálne
Rezný materiál	Ko-Bi3
Druh produktu	Pílový list stroja

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
--	-------	----------------	---------

Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Uni	vhodný
mokrú maximum	vhodný