

**Garant****Súprava plochých záhlbníkov 6dielna v kazete, Typ: K****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	156420 K
GTIN	4045197087997
Trieda položky	11M

**Popis****Prevedenie:**

Pozostáva z najbežnejších záhlbníkov **na skrutky M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10**. Plochý záhlbník 156220 K = otvor jadra

**Obsah:**

Záhlbník Ø×Stopka Ø: 1 ks Vel. 6,5×2,5; 8×3,3;  
10×4,2; 11×5; 15×6,8; 18×8,5

**Technický opis**

Počet rezných hrán Z	3
Typ	K
Povrchová úprava	bez povlaku
Uhol špičky	180 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 373

Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Druh produktu	Plochý záhlbník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	33	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	28	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	27	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	27	P
mokrý maximum	vhodný		

## Príslušenstvo

Plochý záhlbník DIN pre otvor pod závit Ø záhlbníka D1 × Ø čapu D2 18X8,5	156220 18X8,5
Plochý záhlbník DIN pre otvor pod závit Ø záhlbníka D1 × Ø čapu D2 6,5X2,5	156220 6,5X2,5
Plochý záhlbník DIN pre otvor pod závit Ø záhlbníka D1 × Ø čapu D2 8X3,3	156220 8X3,3
Plochý záhlbník DIN pre otvor pod závit Ø záhlbníka D1 × Ø čapu D2 10X4,2	156220 10X4,2
Plochý záhlbník DIN pre otvor pod závit Ø záhlbníka D1 × Ø čapu D2 15X6,8	156220 15X6,8
Plochý záhlbník DIN pre otvor pod závit Ø záhlbníka D1 × Ø čapu D2 11X5	156220 11X5