

**Strojný pílový list pre Kasto, Ko-Bi3, Dĺžka L / zuby na palec: 700/4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	171650 700/4
GTIN	4045197347145
Trieda položky	16E

**Popis****Prevedenie:**

**KOMET Bi-Metall** – Hroty zubov z HSS-M3 a chrbát listu z pružinovej ocele. Na vysoký rezný výkon a posuv. Odolnosť voči zlomu pre najvyššiu bezpečnosť na pracovisku.

**Upozornenie:**

Špeciálne na stroje Kasto

(upínacie otvory od 38 mm šírky listu posunuté mimo stred).

**Dôležité:** Je nevyhnutné dodržiavať návod na použitie priložený k pílovým listom.

**KOMET** Pílové listy HSS: Na vyžiadanie sú v krátkom čase k dispozícii aj iné vyhotovenia, ako napríklad VP 7 (uhol čela 7°, variabilné ozubenie) a P 13 (uhol čela 13° – najmä na nehrdzavejúce ocele).

**Technický opis**

Šírka	50 mm
Dĺžka L	700 mm
Zubov na palec	4
Hrúbka	2,5 mm
Ø napínacieho otvoru	10,5 mm
Ozubenie	normálne
Rezný materiál	Ko-Bi3
Druh produktu	Pílový list stroja

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		