

**Pílový pás na kov RRR Plus, 30 m, Šírka mm / zuby na palec: 8/14****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	172000 8/14
GTIN	4045197253378
Trieda položky	16F

Popis**Prevedenie:**

Normálne ozubenie – konštantný rozstup zubov s **uhlom čela 0°** v uzatvorenej nezatavenej plastovej rolke.

RRR-Plus z legovanej nástrojovej ocele, rolky po 30 m.

Použitie:

Vhodné predovšetkým na malé a stredné prierezy (do maximálnej dĺžky záberu 70 mm).

Upozornenie:

- **Normálne ozubenie 10°: veľ. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.**
- **Kombinované ozubenie 0°: veľ. 6/1014; 10/1014; 13/1014.**

Technický opis

Uhol čela	0 Stupeň
Šírka	8 mm
Hrúbka	0,65 mm
Ozubenie	normálne
Atribút Názov produktu	30 m

Dĺžka	30 m
Druh produktu	Pílový pás na kov

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	85	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	65	P
GG(G)	vhodný	40	K
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		