

**Honeywell**  
MILLER**Záchytný popruh H500 IS5, Typ: 2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	098183 2
GTIN	3660681064820
Trieda položky	09A

**Popis****Prevedenie:**

Elastický **dvojbodový záchytný popruh** DuraFlex® s odvetrávanou chrbtovou vložkou a kĺbom. Kompletne nastaviteľné, automatické rýchlozapínacie zámky. S **upevňovacími bodmi** pre nástroj.

Novo vyvinuté záchytné popruhy H500 sa vyznačujú anatomicky a ergonomicky tvarovaným priedušným polstrovaním. Vysoká voľnosť pohybu a mnoho inteligentných funkcií **dlhodobo prospievajú** zdraviu používateľa. Do 140 kg. **Záchytný popruh H500 IS5** – uzáver na prsiach: Automatická spona. Pracka na nohe: Pracka. Predný záves 2 x slucka pásu popruhu (hviezdicová).

**Norma:**

EN 361

**Technický opis**

Označenie výrobcu	Záchytný popruh H500 - IS5 MB 2LO
Výrobná veľkosť	2
Hmotnosť	1,17 kg
Druh produktu	Záchytný popruh

