

**Kombinovaný plochý záhlbník, Velkosť / Ø záhlbníka: 01/5,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 156730 01/5,5 |
| GTIN             | 4033591011649 |
| Trieda položky   | 16C           |

**Popis****Prevedenie:**

Veľmi dobré trieskové obrábanie a ideálny odvod triesok vďaka špirálovým drážkam. **Lahké dobrušovanie.** Záhlbník je v držiaku zaistený proti pretočeniu.

**Použitie:**

Na zahľbovanie skrutiek podľa DIN alebo **pomocou vhodnej kombinácie záhlbníka a čapu na výrobu stupňovitých otvorov alebo záhlbov mimo normy.**

**Upozornenie:**

Plochý záhlbník je k dispozícii aj v prevedení HSS s voliteľnou povrchovou úpravou TIN, ako aj s naspájkovanými reznými hranami z tvrdokovu a s vymeniteľnými doštičkami ISO tvaru „T“ na vyžiadanie.

**Technický opis**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Počet rezných hrán Z  | 2           |
| Ø zahĺbenia           | 5,5 mm      |
| Ø stopky              | 7 mm        |
| Dĺžka britov          | 8 mm        |
| Uhol úrovne zahĺbenia | 180 Stupeň  |
| Povrchová úprava      | bez povlaku |
| Rezný materiál        | HSS         |

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Norma              | Výrobná norma               |
| Vnútorne chladenie | áno                         |
| Druh produktu      | Rezná vložka na zahlbovanie |

### Údaje o užívateľovi

|                               | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Hliníkové plasty              | vhodný            | 40             | N       |
| Alu (krátke rezanie)          | vhodný            | 60             | N       |
| Hliník > 10 % si              | podmienene vhodný | 20             | N       |
| Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 25             | P       |
| Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 20             | P       |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 15             | P       |
| Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup> | podmienene vhodný | 10             | P       |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | podmienene vhodný | 5              | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | podmienene vhodný | 5              | M       |
| mokrý maximum                 | vhodný            |                |         |