

**Držiak kombinovaného plochého záhlbníka, Veľkosť / veľkosť stopky: 01/10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	156720 01/10
GTIN	4033591011441
Trieda položky	16C

Popis**Prevedenie:**

Iba 4 veľkosti držiakov pokrývajú rozsah od 5 mm do 66 mm (až do 85 mm sú k dispozícii zo závodu). Záhlbník a vodiaci čap možno **ľubovoľne kombinovať** v rámci **jednej** veľkosti, vodiaci čap možno meniť bez uvoľnenia záhlbníka.

Tvrdené a brúsené. Záhlbník a čap sú upnuté skrutkou, záhlbník je navyše zabezpečený proti pretočeniu kolíkom.

Použitie:

Na zahĺbenia podľa normy DIN, ako aj na stupňovité otvory alebo zahĺbenia mimo normy s príslušnou kombináciou čap/záhlbník. **Vodiace vrtáky v 2 dĺžkach**

na priechodné otvory sú k dispozícii zo závodu, takže ich možno vyrobiť bez predvrtania.

Upozornenie:

Na vyžiadanie je k dispozícii záhlbník s čapom s **povrchovou úpravou TiN**. Špeciálne na obrábanie sivej liatiny, mosadze a chrómnikových ocelí je možné ponúknuť **tvrdokovové vyhotovenie**.

Technický opis

Ø otvora H7	7 mm
Otvor Dĺžka	12 mm
Dĺžka a	45 mm
Rozsah zahĺbenia	5 - 9 mm
Vonkajší Ø	14 mm
Druh produktu	Upínač

