

**Garant****RPKT 10T3MOT, HB7635, Typ: INOX**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 212040 INOX   |
| GTIN             | 4062406390341 |
| Trieda položky   | 21A           |

## Popis

**Prevedenie:**

Okrúhle otočné platničky so šesťnásobným indexom. Vzhľadom na maximálnu hĺbku rezu je to šesť plnohodnotných rezných hrán.

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 1$  mm.

Aby bolo možné použiť všetky šesť rezných hrán, nesmie sa prekročiť hodnota  $a_p$  2,5 mm.

## Technický opis

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Typ                                   | INOX                                 |
| Rezný materiál                        | HM                                   |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | RPKT 10T3MOT                         |
| Typ                                   | HB7635                               |
| Posuv $f_z$ na zub                    | 0,3 mm                               |
| Počet výmien/rezných hrán             | 6                                    |
| Druh produktu                         | Otočné rezné platničky na frézovanie |

**Údaje o uživateli**

|                              | <b>Zhoda</b>      | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Kód ISO</b> |
|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 220                  | M              |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 160                  | M              |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>   | podmienene vhodný | 60                   | S              |
| mokrú maximum                | podmienene vhodný |                      |                |
| suché                        | vhodný            |                      |                |