

Garant**RPKW 10T3MOT, HB7605, Typ: HART****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212036 HART
GTIN	4062406390327
Trieda položky	21A

Popis**Prevedenie:**

Okrúhle otočné platničky so šesťnásobným indexom. Vzhľadom na maximálnu hĺbku rezu je to šesť plnohodnotných rezných hrán.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1$ mm.

Aby bolo možné použiť všetkých šesť rezných hrán, nesmie sa prekročiť hodnota a_p 2,5 mm.

Technický opis

Typ	TVRDÁ
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	RPKW 10T3MOT
Typ	HB7605
Posuv f_z na zub	0,2 mm
Počet výmien/rezných hrán	6

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 50 HRC	vhodný	120	H
Oceľ < 55 HRC	vhodný	100	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	70	H
Oceľ < 65 HRC	vhodný	55	H
GG(G)	podmienene vhodný	200	K
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		