

Garant**RPKT 10T3MOT, HB7635, Typ: UNI**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212042 UNI
GTIN	4062406390358
Trieda položky	21A

Popis

Prevedenie:

Okrúhle otočné platničky so šestnásobným indexom. Vzhľadom na maximálnu hĺbku rezu je to šesť plnohodnotných rezných hrán.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1$ mm.

Aby bolo možné použiť všetkých šesť rezných hrán, nesmie sa prekročiť hodnota a_p 2,5 mm.

Technický opis

Typ	UNI
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	RPKT 10T3MOT
Typ	HB7635
Počet výmien/rezných hrán	6
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	330	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	255	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	210	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	150	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	180	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	120	M
GG(G)	podmienene vhodný	130	K
Uni	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
mokrú minimálne	vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		