

Garant**RPKT 1204MOT, HB7525, Typ: ST900**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212052 ST900
GTIN	4062406390365
Trieda položky	21A

Popis

Prevedenie:

Okrúhle otočné platničky so šesťnásobným indexom. Vzhľadom na maximálnu hĺbku rezu je to šesť plnohodnotných rezných hrán.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1,2$ mm.

Aby bolo možné použiť všetkých šesť rezných hrán, nesmie sa prekročiť hodnota a_p 3 mm.

Technický opis

Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	RPKT 1204MOT
Typ	ST900
Typ	HB7525
Posuv f_z na zub	0,35 mm
Počet výmien/rezných hrán	6

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	360	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	290	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	250	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	200	P
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		