

**Garant****Plochý záhlbník bez čapov, Záhlbník Ø DC: 15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	156520 15
GTIN	4045197088017
Trieda položky	11M

**Popis****Prevedenie:**

Záhlbník so špirálovým drážkovaním s čelným otvorom na upínanie rôznych vodiacich čapov. Upevnenie čapu pomocou skrutky v záhlbníku.

**Použitie:**

Vymeniteľné vodiace čapy umožňujú použiť **jednu** záhlbník na **niekoľko** predvrtaných otvorov rôznych veľkostí.

**Upozornenie:**

Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. **343000-343530**.

Rozmery sa vzťahujú na skrutky DIN 912, 6912, 7984 a ISO 1207. ale s vhodným vodiacim čapom možno záhlbník použiť aj na iné veľkosti skrutiek alebo na stupňovité zahlbovanie.

**Technický opis**

Posuv f v oceli < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/ot,
pre veľkosť skrutiek	M8
Ø otvoru a	4 mm
Ø zahlbenia	15 mm
Morseho kužeľ MK	2
Celková dĺžka L	132 mm
Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 375
Stopka	Morse kužeľ

Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Plochý záhlbník

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	33	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	28	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	27	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	27	P
mokrý maximum	vhodný		