

**Presný odchýlkomer, \pm rozsah merania / odčítanie: 50/1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	434680 50/1
GTIN	4031452301502
Trieda položky	46C

Popis**Prevedenie:**

Presný odchýlkomer Sensikator s meracou silou 0,14 N (\pm 20 %).

- **Jednoduché a bezpečné presné nastavenie pomocou nastavovacieho gombíka v hornej časti krytu.**
- **Silné zníženie zotrvačnosti vďaka jemnému sklenenému ukazovateľu.**
- **Zníženie rizika poškodenia vďaka účinnej ochrane proti nárazom.**

Technický opis

Dĺžka	105 mm
Meracia sila	0,14 N
Odčítanie	1 μ m
Šírka	66 mm
Výška	24,5 mm
\varnothing upínacej stopky h6	8 mm

Voľný zdvih	2,5 mm
± rozsah merania	50 µm
Kalibrácia	C3
Norma	DIN 879
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
chránené proti nárazom	áno
Meracia technika	analogová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Presný odchýlkomer

Služby

Kalibrácia Presný odchýlkomer Typ FZ	023180 FZ
Kalibrácia DAkkSPresný odchýlkomer Typ FZ	023190 FZ

Príslušenstvo

Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 60	434920 60
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 70	434920 70
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10
Oceľový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Oceľový dotyk Typ 13	434900 13
Oceľový dotyk Typ 20	434900 20
Oceľový dotyk Typ 28	434900 28
Oceľový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Oceľový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Oceľový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Oceľový dotyk Typ 29/20	434900 29/20

Výkyvný dotyk	434912
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Oceľový dotyk Typ 39	434900 39
Oceľový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 25	434917 25
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 80	434920 80
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 90	434920 90
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Oceľový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 40	434920 40
Oceľový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Oceľový dotyk Typ 24	434900 24
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16
Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 50	434917 50
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 50	434920 50
Oceľový dotyk Typ 12	434900 12
Oceľový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Oceľový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Oceľový dotyk Typ 11	434900 11
Oceľový dotyk Typ 2	434900 2
Oceľový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Oceľový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Oceľový dotyk Typ 17	434900 17
Oceľový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Zdvihátko Dĺžka 500	434930 500
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Oceľový dotyk Typ 11/30	434900 11/30

Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 25	434918 25
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 15	434920 15
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 30	434920 30
Oceľový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Zdvihátko Dĺžka 140	434930 140
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 50	434918 50
Oceľový dotyk Typ 14	434900 14
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 100	434920 100
Oceľový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Oceľový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 20	434920 20
Oceľový dotyk Typ 10	434900 10
Oceľový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Oceľový dotyk Typ 15	434900 15
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2