

BENNING**Skúšačka napätia DUSPOL® vrátane puzdra na prenášanie, Typ prístroja:
ANALOG****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	473106 ANALOG
GTIN	4067263133025
Trieda položky	47A

Popis**Prevedenie:****DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015****Funkcia:**

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Použitie:Vhodné pre elektrotechnické práce, v priemysle, pre údržbu, servis (vyhľadávanie porúch). **DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015****Norma:****DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015****Rozsah balenia:**

1× skúšačka napätia č. 473105 ANALOG, prípadne DIGITAL.

1× taška č. 473336 B.

Technický opis

Oblasť pre zobrazovanie AC	12 - 1000 V
----------------------------	-------------

Oblasť pre zobrazovanie DC	12 - 1000 V
Kategória prepätia	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Výstraha pred vibráciami	áno
Skúška fáze	LCD
Kalibrácia	I1
Skúška smeru otáčania	LCD
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Ukazovateľ	pohyblivá cievka (osvetlená)/LED
Označenie výrobcu	ANALÓG
Skúška polarity	LED
elektrická izolácia	VDE 1000 V
Druh produktu	Skúšačka napätia

Služby

KalibráciaSkúšačka napätia Typ S	027120 S
Kalibrácia DAkkSSkúšačka napätia Typ S	027160 S

Príslušenstvo

Skúšačka napätiaDUSPOL® Typ prístroja ANALOG	473105 ANALOG
Taška Duspol Typ B	473336 B