



## Držiak kombinovaného plochého záhlbníka, Veľkosť / veľkosť stopky: 0/10



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	156720 0/10
GTIN	4033591011458
Trieda položky	16C

### Popis

#### Prevedenie:

Iba 4 veľkosti držiakov pokrývajú rozsah od 5 mm do 66 mm (až do 85 mm sú k dispozícii zo závodu). Záhlbník a vodiaci čap možno **ľubovoľne kombinovať** v rámci **jednej** veľkosti, vodiaci čap možno meniť bez uvoľnenia záhlbníka.

Tvrdené a brúsené. Záhlbník a čap sú upnuté skrutkou, záhlbník je navyše zabezpečený proti pretočeniu kolíkom.

#### Použitie:

**Na zahĺbenia podľa normy DIN**, ako aj na stupňovité otvory alebo zahĺbenia mimo normy s príslušnou kombináciou čap/záhlbník. **Vodiace vrtáky v 2 dĺžkach**

**na priechodné otvory** sú k dispozícii zo závodu, takže ich možno vyrobiť bez predvrtania.

#### Upozornenie:

Na vyžiadanie je k dispozícii záhlbník s čapom s **povrchovou úpravou TiN**. Špeciálne na obrábanie sivej liatiny, mosadze a chrómnikových ocelí je možné ponúknuť **tvrdokovové vyhotovenie**.

### Technický opis

Otvor Dĺžka	18 mm
Ø otvora H7	10 mm
Dĺžka a	42 mm
Rozsah zahĺbenia	8 - 16,5 mm
Vonkajší Ø	18 mm
Druh produktu	Upínač

