

**Pílový pás na kov bi-alfa-cobalt, 15 m, Šírka mm / zuby na palec: 6/10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	172100 6/10
GTIN	4045197253668
Trieda položky	16F

Popis**Prevedenie:**

Normálne ozubenie – konštantný rozstup zubov s **uhlom čela 0°** v uzatvorenej nezatavenej plastovej rolke.

bi-alfa-kobalt: Vysoko výkonný bimetalový pílový pás s nosným pásom z pružinovej ocele s **vysokým obsahom chrómu a hrotmi zubov (67-69HRC)** z ocele HSS legovanou kobaltom (M42).

Extrémna tvrdosť hrotov zubov, pružný nosný pás, v rolke po 15 m.

Použitie:

Vhodné predovšetkým na malé a stredné prierezy (do maximálnej dĺžky záberu 70 mm).

Upozornenie:

- **Normálne ozubenie 10°: veľ. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.**
- **Kombinované ozubenie 0°: veľ. 6/1014; 10/1014; 13/1014.**

Technický opis

Uhol čela	0 Stupeň
Šírka	6 mm
Hrúbka	0,9 mm

Ozubenie	normálne
Atribút Názov produktu	15 m
Dĺžka	15 m
Druh produktu	Pílový pás na kov

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	100	N
Hliník > 10 % si	vhodný	60	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	85	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	65	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	55	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	35	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	20	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	30	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	20	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	20	S
GG(G)	vhodný	40	K
CuZn	vhodný	60	N
Uni	podmienene vhodný		
Olej	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		