


Garant**XNEX 080608, HU7710, Typ: ALU**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215184 ALU
GTIN	4062406392239
Trieda položky	21A

Popis

Prevedenie:

6 rezných hrán zabezpečuje vysokú hospodárnosť vďaka nízkej cene za jednu reznú hranu. Obojstranná otočná rezná platnička z tvrdokovu s 2×3 reznými hranami na **rohové frézovanie**.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3\text{mm}$.

Technický opis

Typ	HLINÍK
Posuv f_z na zub	0,15 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hrúbka platne S	6.35 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XNEX 080608
Typ	HU7710
Rezný materiál	HM
maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	4 mm

Počet výmien/rezných hrán	6
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	1320	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	1320	N
Hliník > 10 % si	vhodný	1100	N
mokrú maximum	vhodný		
suché	vhodný		