

**Garant****XNEX 080608, HB7525, Typ: ST900**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215185 ST900
GTIN	4062406392246
Trieda položky	21A

## Popis

**Prevedenie:**

6 rezných hrán zabezpečuje vysokú hospodárnosť vďaka nízkej cene za jednu reznú hranu. Obojstranná otočná rezná platnička z tvrdokovu s 2×3 reznými hranami na **rohové frézovanie**.

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 3\text{mm}$ .

## Technický opis

Posuv $f_z$ na zub	0,18 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	ST900
Hrúbka platne S	6.35 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XNEX 080608
Typ	HB7525
Rezný materiál	HM
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	4 mm

Počet výmien/rezných hrán	6
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	335	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	300	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	280	P
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		