


Garant**XNEX 080608, HB735, Typ: UNI**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 215192 UNI |
| GTIN | 4062406392277 |
| Trieda položky | 21A |

Popis

Prevedenie:

Obojstranná otočná rezná platnička z tvrdokovu s 2×3 reznými hranami na **rohové frézovanie**. 6 rezných hrán zabezpečuje vysokú hospodárnosť vďaka nízkej cene za jednu reznú hranu.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3\text{mm}$.

Technický opis

| | |
|----------------------------------------|-------------|
| Uhlový Polomer | 0,8 mm |
| Typ | UNI |
| Hrúbka platne S | 6.35 mm |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | XNEX 080608 |
| Typ | HB735 |
| Rezný materiál | HM |
| maximálna hĺbka rezu $a_{p\text{max}}$ | 4 mm |
| Počet výmien/rezných hrán | 6 |

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|-------------------------------|--------------|----------------------|----------------|
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 300 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 260 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 240 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | vhodný | 220 | P |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | 200 | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 140 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 110 | M |
| Uni | vhodný | | |
| mokrú maximum | vhodný | | |
| mokrú minimálne | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |
| vzduch | vhodný | | |