


**Garant****XNEX 080608, HB7515, Typ: ST1400**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215186 ST1400
GTIN	4062406392253
Trieda položky	21A

## Popis

### Prevedenie:

6 rezných hrán zabezpečuje vysokú hospodárnosť vďaka nízkej cene za jednu reznú hranu. Obojstranná otočná rezná platnička z tvrdokovu s 2x3 reznými hranami na **rohové frézovanie**.

### Upozornenie:

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 3\text{mm}$ .

## Technický opis

Posuv $f_z$ na zub	0,21 mm
Typ	ST1400
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hrúbka platne S	6.35 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XNEX 080608
Typ	HB7515
Rezný materiál	HM

maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	4 mm
Počet výmien/rezných hrán	6
Povrchová úprava	CVD
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	270	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	250	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	230	P
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		