


Garant**XNEX 080608, HB7635, Typ: INOX**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 215188 INOX |
| GTIN | 4062406392260 |
| Trieda položky | 21A |

Popis

Prevedenie:

Obojstranná otočná rezná platnička z tvrdokovu s 2×3 reznými hranami na **rohové frézovanie**. 6 rezných hrán zabezpečuje vysokú hospodárnosť vďaka nízkej cene za jednu reznú hranu.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3\text{mm}$.

Technický opis

| | |
|--|-------------|
| Typ | INOX |
| Posuv f_z na zub | 0,13 mm |
| Uhlový Polomer | 0,8 mm |
| Hrúbka platne S | 6.35 mm |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | XNEX 080608 |
| Typ | HB7635 |
| Rezný materiál | HM |
| maximálna hĺbka rezu $a_{p\text{max}}$ | 4 mm |

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Počet výmien/rezných hrán | 6 |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 190 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 130 | M |
| mokrú maximum | podmienene vhodný | | |
| mokrú minimálne | podmienene vhodný | | |
| suché | vhodný | | |
| vzduch | vhodný | | |