

**Garant****„4 v 1“ sústružnícke a vŕtacie nástroje 1,5×D, ľavé, Ø DC: 25mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268405 25
GTIN	4062406392611
Trieda položky	21K

## Popis

**Prevedenie:**

Valcová stopka.

**Použitie:**

1. Sústruženie čelných plôch.
2. Vŕtanie (vyvŕtanie a plné vŕtanie) – ploché dno otvoru.
3. Vnútorne pozdĺžne sústruženie.
4. Vonkajšie pozdĺžne sústruženie.

**Upozornenie:**

- **Zvoľte čo najväčšie polomery rohov a veľkosť držiaka.**
- **Tolerancia vŕtania + 0,15 mm (pri vŕtaní s poháňaným nástrojom).**
- **Pri vŕtaní nad nominálnou hodnotou Ø zostáva zvyškový materiál.**
- **Pri vŕtaní vždy pracujte s vnútorným chladením (minimálne 5 bar).**

## Technický opis

Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	37,5 mm
Menovitý-Ø D	25 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	32 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 45 (IP20; 5 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	ZCMX 13..
Celková dĺžka L	180 mm
Séria	„4 v 1“
Druh použitia	ľavé

Vnútorné chladenie

áno

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč