

Garant**„4 v 1“ sústružnícke a vŕtacie nástroje 1,5×D, ľavé, Ø DC: 18mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268405 18
GTIN	4062406392505
Trieda položky	21X

Popis**Prevedenie:**

Valcová stopka.

Použitie:

1. Sústruženie čelných plôch.
2. Vŕtanie (vyvŕtanie a plné vŕtanie) – ploché dno otvoru.
3. Vnútorne pozdĺžne sústruženie.
4. Vonkajšie pozdĺžne sústruženie.

Upozornenie:

- **Zvoľte čo najväčšie polomery rohov a veľkosť držiaka.**
- **Tolerancia vŕtania + 0,15 mm (pri vŕtaní s poháňaným nástrojom).**
- **Pri vŕtaní nad nominálnou hodnotou Ø zostáva zvyškový materiál.**
- **Pri vŕtaní vždy pracujte s vnútorným chladením (minimálne 5 bar).**

Technický opis

Úžitková dĺžka L ₁	27 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 44 (IP10; 2 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	ZCMX 09..
Ø stopky D _s	25 mm
Menovitý-Ø D	18 mm
Celková dĺžka L	135 mm
Séria	„4 v 1“
Druh použitia	ľavé

Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 43	269028 43
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 44	269028 44