

Garant**„4 v 1“ sústružnícke a vŕtacie nástroje 2,25xD, ľavé, Ø DC: 25mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268409 25
GTIN	4062406392659
Trieda položky	21K

Popis

Prevedenie:Valcová stopka s **nákrúžkom**.**Použitie:**

1. Sústruženie čelných plôch.
2. Vŕtanie (vyvŕtanie a plné vŕtanie) – ploché dno otvoru.
3. Vnútorne pozdĺžne sústruženie.
4. Vonkajšie pozdĺžne sústruženie.

Upozornenie:

- **Zvoľte čo najväčšie polomery rohov a veľkosť držiaka.**
- **Tolerancia vŕtania + 0,15 mm (pri vŕtaní s poháňaným nástrojom).**
- **Pri vŕtaní nad nominálnou hodnotou Ø zostáva zvyškový materiál.**
- **Pri vŕtaní vždy pracujte s vnútorným chladením (minimálne 5 bar).**

Technický opis

Menovitý-Ø D	25 mm
Dĺžka stopky L _s	60 mm
Úžitková dĺžka L ₁	56 mm
Ø stopky D _s	32 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 45 (IP20; 5 Nm)
Ø d ₂	40 mm
vhodná otočná rezná platnička	ZCMX 13..

Dĺžka previsu L _A	73 mm
Séria	„4 v 1“
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč