

**Garant****ZCMX 130402, Typ: HUZ310**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268442 HUZ310
GTIN	4062406392703
Trieda položky	21E

## Popis

## Technický opis

Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 4 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Hlavné použitie	N
Uhlový Polomer	0,2 mm
Posuv pre vŕtanie	0,03 - 0,3 mm
Posuv pre sústruženie	0,05 - 0,4 mm
Typ	HUZ310
Počet výmien/rezných hrán	2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 130402
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	200 - 600 m/min

Povrchová úprava	bez povlaku
vhodné pre Ø nástroja D <sub>c</sub>	25 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie