

Garant**ZCMX 130402, Typ: HBZ310**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268442 HBZ310
GTIN	4062406392710
Trieda položky	21E

Popis

Technický opis

Uhlový Polomer	0,2 mm
Typ	HBZ310
Povrchová úprava	PVD
Posuv pre vrtanie	0,03 - 0,3 mm
Posuv pre sústruženie	0,05 - 0,4 mm
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 4 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	200 - 600 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 130402
Podmienka rezu	kontinuálne
Hlavné použitie	N

Rezný materiál	HM
vhodné pre Ø nástroja D _c	25 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie