



Držiak kombinovaného plochého záhlbníka, Velkosť / veľkosť stopky: 0MK1



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	156720 0MK1
GTIN	4033591011465
Trieda položky	16C

Popis

Prevedenie:

Iba 4 veľkosti držiakov pokrývajú rozsah od 5 mm do 66 mm (až do 85 mm sú k dispozícii zo závodu). Záhlbník a vodiaci čap možno **ľubovoľne kombinovať** v rámci **jednej** veľkosti, vodiaci čap možno meniť bez uvoľnenia záhlbníka.

Tvrdené a brúsené. Záhlbník a čap sú upnuté skrutkou, záhlbník je navyše zabezpečený proti pretočeniu kolíkom.

Použitie:

Na zahĺbenia podľa normy DIN, ako aj na stupňovité otvory alebo zahĺbenia mimo normy s príslušnou kombináciou čap/záhlbník. **Vodiace vrtáky v 2 dĺžkach na priechodné otvory** sú k dispozícii zo závodu, takže ich možno vyrobiť bez predvrtania.

Upozornenie:

Na vyžiadanie je k dispozícii záhlbník s čapom s **povrchovou úpravou TiN**. Špeciálne na obrábanie sivej liatiny, mosadze a chrómniklových ocelí je možné ponúknuť **tvrdokovové vyhotovenie**.

Technický opis

Dĺžka b	49,5 mm
Rozsah zahĺbenia	8 - 16,5 mm
Dĺžka a	42 mm
Ø otvora H7	10 mm
Otvor Dĺžka	18 mm
Vonkajší Ø	18 mm

Druh produktu

Upínač