

Garant**ZCMX 09T304, Typ: HBZ120**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268438 HBZ120
GTIN	4062406392772
Trieda položky	21E

Popis

Vhodné pre:
Vŕtací nástroj č. 268463 – 268468, veľkosť 8.

Technický opis

Rezný materiál	HM
Posuv pre vŕtanie	0,03 - 0,12 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Povrchová úprava	PVD
Typ	HBZ120
Hlavné použitie	M
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 200 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Počet výmien/rezných hrán	2

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 09T304
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 2 mm
Posuv pre sústruženie	0,1 - 0,3 mm
vhodné pre \varnothing nástroja D_c	18 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie