

**Garant****ZCMX 130408, Typ: HBZ030**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268444 HBZ030
GTIN	4062406392291
Trieda položky	21E

## Popis

### Prevedenie:

Tvrдый substrát pre vyššiu odolnosť tenkej vrstvy CVD. Špeciálne pre aplikácie celného a pozdĺžneho sústruženia.

## Technický opis

Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 130408
Posuv pre sústruženie	0,1 - 0,3 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	70 - 200 m/min
Posuv pre vrtanie	0,03 - 0,12 mm
Podmienka rezu	kontinuálny
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	HBZ030
Povrchová úprava	CVD

Hĺbka rezu $a_p$	0,4 - 2 mm
Hlavné použitie	P
Počet výmien/rezných hrán	2
vhodné pre $\varnothing$ nástroja $D_c$	25 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie