

Garant**ZCMX 130408, Typ: HBZ035**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268444 HBZ035
GTIN	4062406392307
Trieda položky	21E

Popis

Prevedenie:

Univerzálny stredne zrnitý substrát s povrchovou vrstvou PVD. Prvá voľba pre sústružnícke a vrtacie práce.

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,4 - 2 mm
Povrchová úprava	PVD
Posuv pre vrtanie	0,03 - 0,12 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 130408

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 190 m/min
Hlavné použitie	P
Typ	HBZ035
Posuv pre sústruženie	0,1 - 0,3 mm
vhodné pre \varnothing nástroja D_c	25 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie