

**Garant****ZCMX 130408, Typ: HBZ120**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268444 HBZ120
GTIN	4062406392819
Trieda položky	21E

## Popis

## Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	2
Posuv pre sústruženie	0,1 - 0,3 mm
Hĺbka rezu $a_p$	0,4 - 2 mm
Typ	HBZ120
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 130408
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	90 - 200 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Povrchová úprava	PVD
Posuv pre vŕtanie	0,03 - 0,12 mm

Hlavné použitie	M
vhodné pre Ø nástroja D <sub>c</sub>	25 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie