

**Garant****ZCMX 130408, Typ: HBZ140**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268444 HBZ140
GTIN	4062406392826
Trieda položky	21E

## Popis

**Prevedenie:**

Univerzálny stredne zrnitý substrát s povrchovou vrstvou PVD. Prvá voľba pre sústružnícke a vrtacie práce.

## Technický opis

Typ	HBZ140
Posuv pre vrtanie	0,03 - 0,12 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 130408
Hĺbka rezu $a_p$	0,4 - 2 mm
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,8 mm
Povrchová úprava	PVD
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 190 m/min
Posuv pre sústruženie	0,1 - 0,3 mm

Počet výmien/rezných hrán	2
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hlavné použitie	M
vhodné pre Ø nástroja D <sub>c</sub>	25 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie