



## Súprava kombinovaných plochých záhlbníkov v drevenom stojane, Veľkosť / veľkosť stopky: 01/10



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	156700 01/10
GTIN	4033591011564
Trieda položky	16C

### Popis

#### Prevedenie:

Pozostáva z držiakov, záhlbníkov a vodiacich čapov na obrábanie najbežnejších Ø otvorov.

#### Použitie:

**Na zahĺbenia podľa normy DIN**, ako aj na stupňovité otvory alebo zahĺbenia mimo normy s príslušnou kombináciou čap/záhlbník.

#### Obsah:

po 1 plochom záhlbníku c. 156730: 5; 5,5; 6;

6,5; 7; 8; 9

po 1 vodiacom cape c. 156750: 2,4; 2,5; 2,7; 3; 3,3; 3,5; 4; 4,5

po 1 držiaku c. 156720 so stopkou: Ø 10 mm

#### Upozornenie:

Kombinované súpravy záhlbníkov sú k dispozícii aj v prevedení HSS s voliteľnou povrchovou úpravou TIN, ako aj s naspájkovanými reznými hranami z tvrdokovu a s vymeniteľnými doštičkami ISO tvaru „T“ na vyžiadanie.

### Technický opis

Rozsah zahĺbenia	5 - 9 mm
Počet rezných hrán Z	2

Rezný materiál	HSS
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Plochý záhlbník

---

## Príslušenstvo

Držiak kombinovaného plochého záhlbníka Veľkosť / veľkosť stopky 01/10	156720 01/10
--	--------------