

Plochý upínací magnet s vnútorným závitom, Ferit, Ø: 50mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	085915 50
GTIN	5012095029953
Trieda položky	08Q

Popis

Prevedenie:

- Tienené ploché chápadlo z tvrdého ferritu s závitovým puzdrom.
- Pozinkovaný povrch.
- Odolné voči teplote maximálne do 120 °C.

Použitie:

Na upínanie, montáž, inštaláciu pomocou skrutiek.

Upozornenie:

Skrutkovacie háky s vonkajším závitom pod č. 085921.

Technický opis

Materiál povrch	pozinkované
Výška so závitom	22 mm
Závit	M6 mm
Puzdro závit	áno
maximálna tepelná odolnosť	120 °C
Výška	10 mm
Ø	50 mm
Hmotnosť	110 g
Menovitá prídržná sila	220 N

Materiál magnetické jadro	Ferit
Druh produktu	Plochý upínací magnet

Príslušenstvo

Súprava skrutkovacích hákov s vonkajším závitom10-dielne Závit M6	085921 M6
----------------------------------------------------------------------	-----------