



Pneumatická excentrická brúska, Typ: 58436



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079656 58436
GTIN	616026584365
Trieda položky	03R

Popis

Prevedenie:

Výkonná excentrická brúska s uretánovou podložkou na suchý zips. **Pohodlné použitie** vďaka konštrukcii z kompozitného materiálu s nízkou hmotnosťou a ergonomickej opierke rúk. **Robustné vyhotovenie, plynulý chod a pneumatický pohon s nízkymi vibráciami** s oceľovým valcom, nízka hladina akustického tlaku.

Excentrická brúska Dynorbital-Spirit (152 mm) pre centrálné odsávanie. **Kombinovaná brúska**, ktorá umožňuje **excentrické** obrábanie počas **hrubého brúsenia a medzibrúsenia** s 5 mm zdvihom, ako aj **rotačnú** činnosť pri brúsení s výrazným úberom. Prípojka pre **externé odsávanie**.

Rozsah balenia:

Vrátane potrebných mazníc.

Upozornenie:

Brúsne kotúče s rúnom so suchým zipsom Č. 567775.

Brúsny tanier so suchým zipsom DynaMaze pre Č. 079655 a Č. 079656 Vel. X61V a Vel. 58436 nájdete pod Č. 567872 Vel. 150.

Technický opis

Hmotnosť	1,3 kg
----------	--------

Typ odsávania	vonkajšie
Označenie výrobcu	Dynalocke 152 mm
Ø brúsneho taniera	150 mm
maximálne otáčky	12000 min ⁻¹
maximálne vibrácie podľa EN	2,67 m/s ²
maximálna potreba vzduchu	654 l/min
Pracovná hlučnosť	82 dB(A)
Zdvih	5 mm
Druh produktu	Pneumatická excentrická brúska

Príslušenstvo

Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A)Perforácia 6-násobná + 1 Zrnitosť 320	567775 320
Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A)Perforácia 6-násobná + 1 Zrnitosť 400	567775 400
Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A)Perforácia 6-násobná + 1 Zrnitosť 80	567775 80
Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A)Perforácia 6-násobná + 1 Zrnitosť 800	567775 800
Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A)Perforácia 6-násobná + 1 Zrnitosť 60	567775 60
Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A)Perforácia 6-násobná + 1 Zrnitosť 600	567775 600
Brúsny kotúč na suchý zips PUDynaMaze Vonkajší Ø 150	567872 150
Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A)Perforácia 6-násobná + 1 Zrnitosť 240	567775 240
Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A)Perforácia 6-násobná + 1 Zrnitosť 120	567775 120
Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A)Perforácia 6-násobná + 1 Zrnitosť 180	567775 180
	567775 40

Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A) Perforácia 6-
násobná + 1 Zrornosť 40
