



## Súprava kombinovaných plochých záhlbníkov v drevenom stojane, Veľkosť / veľkosť stopky: 0/10



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 156700 0/10   |
| GTIN             | 4033591011588 |
| Trieda položky   | 16C           |

### Popis

#### Prevedenie:

Pozostáva z držiakov, záhlbníkov a vodiacich čapov na obrábanie najbežnejších Ø otvorov.

#### Použitie:

**Na zahĺbenia podľa normy DIN**, ako aj na stupňovité otvory alebo zahĺbenia mimo normy s príslušnou kombináciou čap/záhlbník.

#### Obsah:

po 1 plochom záhlbníku c. 156730: 8,5; 9,5; 10,5; 11,5; 13,5; 16,5

po 1 vodiacom čape c. 156750: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5

po 1 držiaku c. 156720 so stopkou: Ø 10 mm

#### Upozornenie:

Kombinované súpravy záhlbníkov sú k dispozícii aj v prevedení HSS s voliteľnou povrchovou úpravou TIN, ako aj s naspájkovanými reznými hranami z tvrdokovu a s vymeniteľnými doštičkami ISO tvaru „T“ na vyžiadanie.

### Technický opis

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Rozsah zahĺbenia     | 8,5 - 16,5 mm |
| Počet rezných hrán Z | 2             |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Rezný materiál     | HSS             |
| Vnútorne chladenie | áno             |
| Druh produktu      | Plochý záhlbník |

---

## Príslušenstvo

|   |             |
|---|-------------|
| Držiak kombinovaného plochého záhlbníka Veľkosť / veľkosť stopky 0/10 | 156720 0/10 |
|---|-------------|