

Garant

Plochý záhlbník DIN pre otvor pod závit, bez povlaku, Ø záhlbníka D1 × Ø čapu D2: 20X10,2mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	156220 20X10,2
GTIN	4045197087966
Trieda položky	11M

Popis**Prevedenie:**

Záhlbník so špirálovým drážkovaním a tromi reznými hranami s pevným vodiacim čapom na závitový jadrový otvor.

Použitie:

Na zahlbovanie skrutiek s vnútorným šesťhranom DIN 912, 6912, 7984 a skrutiek s valcovou hlavou s drážkou ISO 1207 (DIN 84).

Vodiaci čap záhlbníka je prispôsobený závitovému jadrovému otvoru.

Technický opis

Ø záhlbníka	20 mm
pre veľkosť skrutiek	M12
Ø čapu	10,2 mm
Ø predvrtania	10,2 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,16 mm/ot,
Počet rezných hrán Z	3
Ø stopky D _s	12,5 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Veľkosť schodíka L ₁ 1. schodík s úkosom	22 mm
Uhol špičky	180 Stupeň

Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 373
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Druh produktu	Plochý záhlbník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	33	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	28	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	27	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	27	P
mokrý maximum	vhodný		