



## Súprava kombinovaných plochých záhlbníkov v drevenom stojane, Veľkosť / veľkosť stopky: 0MK1



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	156700 0MK1
GTIN	4033591011571
Trieda položky	16C

### Popis

#### Prevedenie:

Pozostáva z držiakov, záhlbníkov a vodiacich čapov na obrábanie najbežnejších  $\varnothing$  otvorov.

#### Použitie:

**Na zahĺbenia podľa normy DIN**, ako aj na stupňovité otvory alebo zahĺbenia mimo normy s príslušnou kombináciou čap/záhlbník.

#### Obsah:

po 1 plochom záhlbníku c. 156730: 8,5; 9,5; 10,5; 11,5; 13,5; 16,5

po 1 vodiacom čape c. 156750: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5

po 1 držiaku c. 156720 so stopkou: MK1

#### Upozornenie:

Kombinované súpravy záhlbníkov sú k dispozícii aj v prevedení HSS s voliteľnou povrchovou úpravou TIN, ako aj s naspájkovanými reznými hranami z tvrdokovu a s vymeniteľnými doštičkami ISO tvaru „T“ na vyžiadanie.

### Technický opis

Rozsah zahĺbenia	8,5 - 16,5 mm
Počet rezných hrán Z	2

Rezný materiál	HSS
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Plochý záhlbník

---

## Príslušenstvo

Držiak kombinovaného plochého záhlbníka Veľkosť / veľkosť stopky 0MK1	156720 0MK1
---	-------------